

		MDHW 516			MDHW 517		
		33	34	37	32	34	36
AVANT	Cable puissance 1	3501005A (rouge)	3501010A (bleu)	3501006A (rouge)	158275B (rouge)	158276C (bleu)	158275D (rouge)
	Cable puissance 2	3501006A (bleu)	3511011A (rouge)	3501007A (bleu)	158275D (bleu)	158276CB (rouge)	158275C (bleu)
	Cable interlock	3501004A et 3501003A	3501009A	3501004A	3500868A et 3500869A	3500866A	3500869A
APRES	Cable puissance 1	3501010A (bleu) Déconnecté, MALT-CC	3501006A (bleu)	Pas de modification	158276C (bleu) Déconnecté, MALT-CC	158275D (bleu)	Pas de modification
	Cable puissance 2	3501011A (rouge) Déconnecté, MALT-CC	3501005A (rouge)	Pas de modification	158276CB (rouge) Déconnecté, MALT-CC	158275B (rouge)	Pas de modification
	Cable interlock	3501009A Déconnecté	3501004A et 3501003A	Pas de modification	3500866A Déconnecté	3500868A et 3500869A	Pas de modification